

LAMPADINE / LAMPADINE ALOGENE

LAMPS / HALOGEN LAMPS

LAMPADINE ALOGENA OSRAM 12V 75W GZ6.35 3350K

LAMP HALOGEN OSRAM 12V 75W GZ6.35 3350K

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Tipo Type	Lampadine Lamp
Tecnologia Technology	alogen halogen
Tensione (V) Voltage (V)	12
Potenza (W) Power (W)	75
Attacco Base	GZ6.35
Temperatura di colore (K) Colour temperature (K)	3350
Lunghezza (mm) Length (mm)	42
Diametro (mm) Diameter (mm)	51
Peso (Kg) Weight (Kg)	0.036
Riferimento originale Original part number	H64615HLX
Durata (h) Duration (h)	50
Applicazione Application	MEDICALI, ELETTROMEDICALI, OSPEDALE, MICROSCOPIA, OFTALMOLOGIA, ENDOSCOPIA, MICROSCOPIA ELETTRONICA, APPLICAZIONI SPECIALI, DENTALI, POLIMERIZZANTI MEDICAL, ELECTROMEDICAL, HOPITAL, MICROSCOPIE, OPHTALMOLOGIE, ENDOSCOPIE, MICROSCOPIA ELETTRONICA, Battery Lead Starting 12V 180Ah Original 513X223X223 M18 , DENTAIRE, POLYMERISATION
Tipo di applicazione principale Main application type	Industriale, Medico Industrial, Medcal
Marca Brand	OSRAM



NORMATIVO REGULATORY

Codice EAN Code EAN	4050300006796
Regolamentazione EPR EPR Regulation	LAMPES
Codice doganale Customs code	85392198

Data dell'ultimo aggiornamento il 01/07/2026.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e corrispondono ai dati disponibili alla data della sua pubblicazione. Nonostante la cura posta nella loro preparazione, possono contenere errori, omissioni o imprecisioni e sono soggette a modifiche senza preavviso. Informazioni esatte salvo errori tipografici al momento dell'esportazione del PDF. Si consiglia di consultare il sito internet per verificare le informazioni più recenti. Per ulteriori informazioni: qualite@vlad.fr

Immagini non contrattuali. ©2026 AMMIRATA. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi menzionati sono di proprietà di AMMIRATA, delle sue filiali o dei rispettivi titolari.

Last updated on 01/07/2026.

The information contained in this document is provided for guidance only and reflects the data available on the date of publication. Despite the care taken in its preparation, it may contain errors, omissions or inaccuracies and is subject to change without notice. Information is deemed accurate, subject to typographical errors at the time the PDF is exported. Users are advised to consult the website to verify the latest information. For further information, please contact: qualite@vlad.fr

Images are for illustrative purposes only and are not contractually binding. ©2026 AMMIRATA. All rights reserved. The trademarks and logos mentioned are the property of AMMIRATA, its subsidiaries or their respective owners.

Guido Ammirata Srl - Via Oslavia, 17/3, 20134 Milano MI, ITALIA - +39 02 2820646 - <https://ammirata.it/>

Page 1 / 2

LAMPADINE / LAMPADINE ALOGENE

LAMPS / HALOGEN LAMPS

LAMPADINE ALOGENA OSRAM 12V 75W GZ6.35 3350K**LAMP HALOGEN OSRAM 12V 75W GZ6.35 3350K****AVERTISSEMENTS AVERTISSEMENTS**• **MESSA IN SERVIZIO**COMMISSIONING

Per tutte le informazioni relative alla messa in servizio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding commissioning, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **STOCCAGGIO**STORAGE

Per tutte le informazioni relative allo stoccaggio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding storage, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **SICUREZZA**SAFETY

Per tutte le informazioni relative all'utilizzo, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding use, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **RICICLAGGIO**RECYCLING

Non smaltire le lampadine e le lampade usate insieme ai rifiuti domestici.

Conferirle presso un punto di raccolta o di ritiro dedicato per consentirne il corretto trattamento e riciclaggio.

Do not dispose of used bulbs and lamps with household waste.

Take them to a dedicated collection or take-back point to ensure proper treatment and recycling.